

IRISEE

Outillages VF 45 PROCESS ÉVOLUÉ



IRVFFHFE
Outillage nettoyage
VF 45 femelle



Flacon non inclus
Nettoyage VF 45
femelle
Monté sur flacon
HFE



VOL 0570
Kit de nettoyage
VF45 femelle pour
HFE



IRCHSP
Chiffons spéciaux
haute qualité



IRTLLCOC
Testeur lumineux à
LED de continuité
et de croisement



IRBSSPO
Bloc de sertissage
Surface polishing
ouvert



VOL 0563
Kit de mise en œuvre de VF45 multi
et monomode avec microscope 100x



VOL 0570B
Kit de nettoyage
des fiches
VF45 Mâle (plug)



Outils supplémentaires Process évolué


Outillages VF 45 PROCESS ÉVOLUÉ



VOL 0562J
Lame de clivage



VOL 0560G
Surface pour bloc de
polissage



9009517
Adaptateur VF45
mâle pour kit
nettoyage



VOL 0562K
Film abrasif 1 µm
diamant
(5 unités)

Références et désignations des composants du kit de mise en œuvre :

VOL 0563	Kit de mise en œuvre de la prise VF45 multi et monomode avec microscope 100 X vol 0563M
VOL 0560 A / 500002	Pince Miller 100 pour dénuder la gaine extérieure du câble 3M
VOL 0560 B	Paire de ciseaux crantés pour kevlar
VOL 0560 C	Outil à dénuder la mini gaine de 850µm
VOL 0560 D	Outil à dénuder le revêtement 250µm
VOL 0560 F	Bloc de sertissage et polissage (noir)
VOL 0560 G	Surface pour bloc de polissage
VOL 0560 P / 500017	Tissus non pelucheux
VOL 0562 H	Station de polissage, base seule
VOL 0562 J	Lame de clivage
VOL 0562 K	Film abrasif 1 µm diamant (5 unités)
VOL 0562 W / 500251	Aiguille de débouchage
VOL 0563 M	Microscope 100 X avec adapt VF Mâle et femelle + férule 2,5 mm
9009517	Adaptateur VF45 mâle pour Kit de nettoyage (petit boîtier blanc)

Références et désignations des composants du kit de nettoyage liquide :

VOL 0570	Kit de nettoyage VF45 femelle pour HFE
VOL 0570A	liquide de nettoyage HFE (flacon 16 OZ)

Références et désignations des composants du kit de nettoyage PLUG :

VOL 0570B	Kit de nettoyage des fiches VF45 mâle (plug)
VOL 0570C	Tissus pour kit 0570B seulement

Références et désignations des composants nécessaires à la mise en œuvre des VF45 « process évolué formation IRISEE »:

IRVFFHFE	Outil de nettoyage VF45 femelle, nettoyage hydraulique avant montage Adaptateur flacon HFE
IRBSSPO	Bloc de sertissage surface polishing ouvert
IRCHSP	Chiffon spécial format abrasif pour finition, Nettoyage des 125µm par frottement
IRTLLCOC	Testeur lumineux à LED de continuité optique et de croisement lien VF45 multimode et monomode

Références et désignations des composants de la prise VF45 :

VOL 0001	VF45 prise multimode complète avec élément de connexion
VOL 0002	VF45 prise monomode complète avec élément de connexion
VOL 0011	VF45 élément de connexion seul